



Lukkohylsy 225-010-40 ilman lukkosylinteriä



Tilaustiedot

Tilausnumero	914207
GTIN	2050000977657
Tuoteluokka	93B

Kuvaus

Malli:

Lukon kieli taivutettu, pituus 30,5 mm, leveys 15,5 mm, sulkukahva kääntyy 180°.

Sopii :

Kaikki laatikostorungot työpenkeissä, työpistekalusteissa, työpöydissä, työkalukaapeissa ja asennusvaunuissa numeroiltaan 920000 – 920130 ja 932000 – 933427; 933500, 933720 – 933900 ja 934800 – 934830 valmistusvuoden 2000 puolivälistä vuoden 2008 puoleenväliin.

Poikkeus:Ei yllä mainittujen numeroalueiden oville (hylsy nro 914200) eikä täysleveälle laatikolle työpenkissä nro 932600 (hylsy nro 914203 alk. elokuusta 2006).

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

Tekninen kuvaus

Lukituskahvan ulottuvuus	180 astetta
ei yhteensopiva	Ovet numeroryhmässä laatikostorunko
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen	kyllä
Holkin materiaali	messinki
soveltuu työpistevälineille valmistusvuodesta	Puoliväli 2000
soveltuu työpistevälineille valmistusvuoteen	Puoliväli 2008
Lukituskielen leveys	15,5 mm

toimitus ilman lukkosylinteriä	kyllä
Lukituskielen muoto	taivutettu
sopii tuotteelle	Laatikostorunko ryhmä 92, 93
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen	kyllä
Sulkemistapa	Nastasynterilukon hylsy
Lukituskielen pituus	30,5 mm
Lukkosylinterin muodon kavennus	kyllä
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen	kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Lukkohylsy