




## Lukkohylsy 225-010-41 ilman lukkosylinteriä



### Tilaustiedot

Tilausnumero	914209
GTIN	2050000977671
Tuoteluokka	93B

### Kuvaus

#### Malli:

Lukon kieli taivutettu, pituus 30,5 mm, leveys 15,5 mm, sulkukahva kääntyy 90°.

#### Sopii :

GARANT-työkaluvaunut nro 915500, valmistusaika vuoden 2000 puolivälistä vuoden 2006 puoliväliin. GARANT-työkaluvaunut 916360, valmistusaika vuoden 2006 puolivälistä. GARANT-työkaluvaunut nro 914505, valmistusaika vuoden 2017 puolivälistä.

#### Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.

### Tekninen kuvaus

soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen	Nro 915500 vuoden 2006 puoliväliin saakka
Lukituskahvan ulottuvuus	90 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen	kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen	kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen	kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen	kyllä

Lukituskielen leveys	15,5 mm
Lukituskielen pituus	30,5 mm
toimitus ilman lukkosylinteriä	kyllä
Sulkemistapa	Nastasynterilukon hylsy
Lukkosylinterin muodon kavennus	kyllä
Holkin materiaali	messinki
Lukituskielen muoto	taivutettu
soveltuu työpistevälineille valmistusvuodesta	Nro 915500 alk. puoliväli 2000; nro 916360 alk- puoliväli 2006
Tuotetyyppi	Lukkohylsy