

Garant**Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 4,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 160200 4,5 |
| GTIN | 4045197926494 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Malli:**

Vasenk. nousu 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesii mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nimellis-Ø D _c | 4,5 mm |
| Terän pituus L _c | 41 mm |
| Varren nelikulmio □ | 3,4 mm |
| Kokonaispituus L | 81 mm |
| Ø-alue | 4,201 - 4,7 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Ulkonema L ₁ | 55 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 206 B |
| Nousukulma | 7-8 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |

| | |
|----------------------|--------------|
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu rajoituksin | | |