

**Garant****Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 6,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160200 6,5
GTIN	4045197926531
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Malli:**

**Vasenk. nousu** 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallasi mitoitukselle.

**Käyttö:**

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	50 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6,5 mm
Terien lkm Z	6
Ulkonema L <sub>1</sub>	65 mm
Ø-alue	6,101 - 6,7 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta
Sisäjähdytys	ei

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		