



## Käsinepari 6230, Käsineen koko: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094236 11
GTIN	4059904125773
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

**6230 asti.** Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

### Tekninen kuvaus

Istuvuus	Hyvä
Hengittävyys	Hyvä
Käsineen koko	11

Pinnoitemateriaali	PU
silikoniton	ei
EN 388 viiltolujuus	1
EN 388 lävistyslujuus	1
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Öljypito	Kohtalainen
Märkäpito	Kohtalainen
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	3141X
Rungon materiaali	Nailon/hiili
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen / harmaa
Paino	14 g
Tuotetyyppi	ESD-käsineet