

## Lukuarvoisella toleranssilla varustetut raja-aaltouratulkit, Tyyppi: A



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484411 A
GTIN	2050001956699
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimittä** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Raja-aaltouratulkit lukuarvoisella toleranssilla esim. 484411 koko **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

#### Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 5,999

Tyyppi B = 6,001 – 8,999

Tyyppi C = 9,001 – 12,999

Tyyppi D = 13,001 – 16,999

Tyyppi E = 17,001 – 20,999

Tyyppi F = 21,001 – 25,999

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	3,001 - 5,999 mm
Toleranssiarvo	-1,8 mm
Standardi	DIN 7164

Standardi	DIN 1938-1
Toleranssialue	A
Toleranssialue	B
Toleranssialue	C
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	F
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	J
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	P
Toleranssialue	N
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	T
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	F
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC

Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravälystulkki

## Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20
---	-----------