

Lukuarvoisella toleranssilla varustetut raja-aaltouratulkit, Tyyppi: D



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484411 D |
| GTIN | 2050001956729 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimittä** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Raja-aaltouratulkit lukuarvoisella toleranssilla esim. 484411 koko **41,04 +0,01/-0,02**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 5,999

Tyyppi B = 6,001 – 8,999

Tyyppi C = 9,001 – 12,999

Tyyppi D = 13,001 – 16,999

Tyyppi E = 17,001 – 20,999

Tyyppi F = 21,001 – 25,999

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--------------------|
| Nimellismitta | 13,001 - 16,999 mm |
| Toleranssiarvo | -2,7 - 1,35 mm |
| Standardi | DIN 7164 |

| Standardi | DIN 1938-1 |
|----------------|------------|
| Laatu | 7 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 10 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 13 |
| Toleranssialue | G |
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | J |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | T |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZB |
| Toleranssialue | ZC |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Akselin kiilauravälystulkki |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|