

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-619, Käsineen koko: 7****Tilastiedot**

Tilausnumero	094262 7
GTIN	10076490481145
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Erittäin ohut ja kuitenkin kestävä käsine, **18-lankainen** neulostekniikka. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

HyFlex® 11-619. Pinnoitettu ranteeseen asti.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Neulostekniikka: 18G

Väri: valkoinen

Tekninen kuvaus

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsineen koko	7

Pinnoitemateriaali	PU
Märkäpito	Kohtalainen
Paino	7,4 g
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
silikoniton	ei
Öljypito	Hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
EN 388:2016	2121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen
Neulosteknologia	18G
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet