

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 4mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	290354 4
GTIN	4045197926678
Tuoteluokka	29K

Kuvaus

Huom:

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Ruuvi	290399 1
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	10,91 mm
Hyötypituus L_1	40 mm
soveltuu uran leveydelle m	4; 5 mm
Keskisiirto L_3	5,35 mm
Varren Ø	20 mm
Teränpidin-Ø D_1	10 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu