

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290354 3
GTIN	4045197926661
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	30 mm
Keskisiirto L ₃	4,2 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8,36 mm
soveltuu uran leveydelle m	3 mm
Ruuvi	290399 1
Varren Ø	20 mm
Teränpidin-Ø D ₁	7,8 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu