

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290354 6
GTIN	4045197926692
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	56 mm
soveltuu uran leveydelle m	6; 8 mm
Ruuvi	290399 2
Keskisiirto L_3	9 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	17,85 mm
Varren \varnothing	20 mm
Teränpidin- $\varnothing D_1$	16 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu