

Garant**Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 12,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 114200 12,5 |
| GTIN | 4045197016140 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus**Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Nimellis-Ø D _c | 12,5 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Lastu-urien pituus L _c | 101 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D _s | 12,5 mm |
| Kokonaispituus L | 151 mm |
| Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen | 0,22 mm/kierr, |
| Standardi | DIN 338 |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 82,3 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi. |

| | |
|---------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | W |
| Nousukulma | 35-40 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 40 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |