

Garant**Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160200 10
GTIN	4045197927019
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Malli:**

Vasenk. nousu 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesii mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Ø-alue	9,601 - 10,1 mm
Nimellis-Ø D _c	10 mm
Kokonaispituus L	133 mm
Terän pituus L _c	66 mm
Ulkonema L ₁	83 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta
Sisäjähdytys	ei

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		