

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: DCLNR/L 1616X09

Sopiva kääntöterä: CN.. 09T3..

Toimintaleveys L₄: 23 mm

Pään pituus L₁: 27 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

Aluslevy: 259033 7

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Pään pituus L ₁	27 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 12
Varren koko	16 mm

Ruuvi aluslevylle	259027 5
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 1616X09
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kokonaispituus L	74 mm
Aluslevy	259033 7
Toimintaleveys L ₄	23 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin