

ASATEX**Käsinepari Hit Flex, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094280 7
GTIN	4029201135478
Tuoteluokka	09H

Kuvaus**Malli:**

Hit Flex. Hengittävä, nitrilivaahtopinnoitteinen käsine, joka takaa hyvän sormituntuman, hyvän kestävyuden ja erittäin hyvän istuvuuden. Öko-Tex® Standard 100.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Väri: musta / harmaa

Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Hyvä
Märkäpito	Hyvä
Hengittävyys	Hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Istuvuus	Erittäin hyvä

Pinnoitemateriaali	Nitriili
Käsineen koko	7
silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Nailon, elastaani
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Paino	22,4 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet