

Garant**Eco-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	74 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 1616X09
Terän koko	9 mm
Aluslevy	259033 7
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 13
Toimintaleveys L ₄	23 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 5
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..

Pään pituus L ₁	27 mm
Varren koko	16 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin