


Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: DCLNR/L 2020X12

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Toimintaleveys L₄: 26 mm

Pään pituus L₁: 29 mm

Kokonaispituus L: 88 mm

Aluslevy: 259033 2

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
Pään pituus L ₁	29 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 8

Toimintaleveys L ₄	26 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259033 2
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020X12
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin