

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SDJCR/L 1616X11

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Toimintaleveys L₄: 20 mm

Pään pituus L₁: 29 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269023 3

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 1
Kokonaispituus L	74 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616X11
Varren koko	16 mm

Terän koko	11 mm
Aluslevy	269007 1
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	29 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500