

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SDJCR/L 2525X11

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Toimintaleveys L₄: 32 mm

Pään pituus L₁: 32 mm

Kokonaispituus L: 104,5 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269023 3

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525X11
Ruuvi aluslevylle	269013 1
Pään pituus L ₁	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	104,5 mm
Aluslevy	269007 1
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15