

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260294 20/11
GTIN	
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Aluslevy	269007 1
Ruuvi aluslevylle	269013 1
Kokonaispituus L	92 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..

ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020X11
Varren koko	20 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500