

Garant**Eco-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	81 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 21
Ruuvi aluslevylle	259027 3
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Terän koko	11 mm
Aluslevy	269007 1
Pään pituus L ₁	33 mm
Varren koko	16 mm

ISO-koodi pidin	DDJNR/L 1616X11
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15