

Garant**Eco-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259033 3
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 11
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525X15
Pään pituus L ₁	38 mm
Kokonaispituus L	109,5 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Terän koko	15 mm

Varren koko	25 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX10

674248 TX10