


Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/08 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: DWLNR/L 2020X08

Sopiva kääntöterä: WN.. 0804..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 32 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

Aluslevy: 259033 6

Tekninen kuvaus

Terän koko	8 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 9
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2020X08
Aluslevy	259033 6

Kokonaispituus L	92 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 4
Varren koko	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500