

**Garant****Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 33mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160200 33
GTIN	4045197927538
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Malli:**

**Vasenk. nousu** 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesii mitoitukselle.

**Käyttö:**

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	33 mm
Varren nelikulmio □	26 mm
Terien lkm Z	10
Kokonaispituus L	265 mm
Ø-alue	32,2 - 33,2 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	133 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	168 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta
Sisäjähdytys	ei

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		