

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-800, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094350 8
GTIN	10076490480896
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Nitrilivaahtopinnoitteinen monipuolinen käsine tarkkoihin ja yleisluontoisiin töihin. Takaa käyttömukavuuden ja liikkuvuuden ja suojaa hyvin käsiä. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ vähentää käsien väsymistä. Öko-Tex®-standardi 100.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Öljypito	Hyvä
Hengittävyys	Erittäin hyvä

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
silikoniton	kyllä
Märkäpito	Kohtalainen
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	3131A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	199 mm
Väri	harmaa / valkoinen
Paino	20,4 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojausluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet

