

Garant**Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 9,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114200 9,8
GTIN	4045197016065
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	9,8 mm
Lastu-urien pituus L _c	87 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	9,8 mm
Kokonaispituus L	133 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen	0,18 mm/kierr,
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	72,3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		