

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-600, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094240 8
GTIN	10076490499331
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-600. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat tarkkoihin töihin, erittäin hengittävät. Ohuen alusmateriaalin ansiosta sopivat käytettäväksi teollisuudessa keveisiin ja täsmällisiin töihin, joissa vaaditaan **suurinta mahdollista liikkuvuutta**. Tuotteiden suojaaminen sormenjäljiltä, käsineisiin kuuluvilta jäämiltä ja tuotteesta toiseen siirtyvältä lialta. Soveltuvat erityisesti pienosien kuten esimerkiksi kuulalaakerien, nivelien ja jousien asennukseen.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Istuvuus	Erittäin hyvä

Käsineen koko	8
Öljypito	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	ei
silikoniton	ei
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Pinnoitemateriaali	PU
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	200 mm
Väri	valkoinen
Paino	11,6 g
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	PU
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet