

Garant**CNMG 190624, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190624 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	2,4 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä