


**Garant****SNMM 120412, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMM 120412 HB7140-1 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Syöttö  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 180 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VR
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	1,2 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	2 - 12 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä