


Garant**CNMM 120416, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120416 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Syöttö f	0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	1,6 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VR
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä