

 Atlas Copco

Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2920



Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

- **Tehokas kaksoisvasaramekanismi.**
- **Kevyt ja tehokas.**
- **Komposiittirunko ja kestävä kahva.**
- **Ergonominen ja eristävä kahva.**
- **Kiertosuunnan muutos kahdella painikkeella.**

Käyttö:

Sopii vaativiin sovelluksiin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakkoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Pituus	218 mm
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Toimintäääni	96 dB(A)
Vääntömomenttialue	300 - 1450 Nm
Enimmäiskierrosluku	5500 min ⁻¹
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Enimmäisilmantarve	1620 l/min
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,2 m/s ²
Valmistajamerkintä	W2920
Rakenne	Pistooli
Paino	3,2 kg
Korkeus	206 mm
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M30
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain