

Garant**CNMG 160612, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä