

**Garant****CNMG 160612, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CNMG 160612 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä