


Garant**CNMM 160616, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 160616 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 210 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä