

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	1,6 mm

lastunmurtaja	VG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä