



Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2428



Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

- **Vankka yksivasarainen iskutoiminto.**
- **Iskutoiminto tuottaa pehmeämpiä iskuja ja vähemmän värinää.**
- **Kolme vääntömomenttia molempiin pyörimissuuntiin.**
- **Lisäkahva helpottaa käsittelyä.**
- **Kestävä alumiini- ja magnesiumkotelo.**
- **Korkeampi vääntömomentti suorituskykyisen lamellimoottorin ansiosta.**

Käyttö:

Sopii raskaisiin purkutöihin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	W2428
--------------------	-------

Enimmäiskierrosuku	5000 min ⁻¹
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Toimintääni	98 dB(A)
Vääntömomenttialue	800 - 1600 Nm
Pituus	345 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,67 m/s ²
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M33
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	19 mm
Työkalunpitimen mitta	1 tuuma
Korkeus	131 mm
Paino	10,5 kg
Enimmäisilmantarve	2880 l/min
Rakenne	Suora
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Paineilmaliitäntä	1/2 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain