


Garant**SNMG 150612, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150612 HB7140-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä