


**Garant****CNMM 160616, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMM 160616 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 180 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	2 - 8 mm
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
lastunmurtaja	VR
Laji	HB7140-1

Syöttö f	0,2 - 0,8 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä