


Garant**SNMM 190624, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 190624 HB7140-1 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VR
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Laji	HB7140-1

Nirkon säde	2,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä