


**Garant****CNMM 160624, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMM 160624 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 210 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VR
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	2,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 210 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	2 - 8 mm
Laji	HB7120-1
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä