

Garant**CNMG 160616, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160616 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä