

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251706 32/16 |
| GTIN | 4045197928245 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Terän koko | 16 mm |
| ISO-koodi pidin | MVJNR/L 3225P16 |
| Pään pituus L ₁ | 32 mm |
| Ruuvi kiinnityssalvalle | 259021 1 |
| Varren koko | 32 mm |
| Sopiva kääntöterä | VN.. 1604.. |
| Ruuvi aluslevylle | 259025 3 |
| Kokonaispituus L | 170 mm |
| Aluslevy | 259031 39 |
| Kiinnitysrauta | 259038 2 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8 | 674248 TX8 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |