

Garant**SNMG 190612, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 190612 HB7140-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä