



Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2911



Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

- **Tehokas kaksivasarainen iskukoneisto.**
- **Kevyt paino ja korkea suorituskyky.**
- **Pitkäikäinen komposiittiseoskotelo ja -kahva.**
- **Kolme vääntömomenttiporrasta.**
- **Ergonominen ja eristävä kahva.**
- **Kiertosuunnan muutos kahdella painikkeella.**

Käyttö:

Sopii vaativiin sovelluksiin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M14
Enimmäiskierrosluku	7300 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	W2911
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Vääntömomenttialue	150 - 400 Nm
Rakenne	Pistooli
Korkeus	178 mm
Paino	1,2 kg
Toimintäääni	92 dB(A)
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Pituus	160 mm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5,1 m/s ²
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Enimmäisilmantarve	1020 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain