

Garant**CNMG 190616, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250174 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197927934 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CNMG 190616 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Syöttö f | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | HB7120-1 |
| Nirkon säde | 1,6 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 260 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 4 mm |
| lastunmurtaja | VM |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 190616 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |