

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kiinnitysrauta	259038 2
Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 39
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 3225P16
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500