

Garant**SNMG 190616, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 190616 HB7120-1 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	1,6 mm

Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä