

**Garant****CNMG 190616, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CNMG 190616 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM

Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä