

 Atlas Copco

## Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2915



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2915
--------------	--------------

GTIN	7322590051297
------	---------------

Tuoteluokka	03R
-------------	-----

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

- **Tehokas kaksoisvasaramekanismi.**
- **Kevyt ja tehokas.**
- **Komposiittirunko ja kestävä kahva.**
- **Ergonominen ja eristävä kahva.**
- **Kiertosuunnan muutos kahdella painikkeella.**

#### Käyttö:

Sopii vaativiin sovelluksiin.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):** Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakkoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Toimintäääni	96 dB(A)
Valmistajamerkintä	W2915
Vääntömomenttialue	200 - 800 Nm
Korkeus	186 mm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M16
Rakenne	Pistooli
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,5 m/s <sup>2</sup>
Paino	2 kg
Pituus	185 mm
Enimmäiskierrosluku	7700 min <sup>-1</sup>
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Enimmäisilmantarve	1080 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain