

**Garant****CNMG 190624, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 190624 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	2,4 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä